

**Platte winkelhaak Nauwkeurigheid 2, Beenlengte: 400X200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	452590 400X200
GTIN	4045197372178
Artikelklasse	42F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Platte kanten en zijkanten geslepen. Controlevlakken geslepen.

**Toepassing:**

Voor nauwkeurig werken in een algemene productieomgeving.

**Nauwkeurigheid:**

**DIN 875 / 2** – Hoektolerantie bijv. bij maat 100×70 = 0,030 mm.

**Technische beschrijving**

Beendoorsnede	35×7 mm
Haaksheid	0,06 mm
Sleutellengte	400×200 mm
Kalibratie	F1
Norm	DIN 875
Nauwkeurigheid	2

Producttype

Platte winkelhaak

**Dienstverlening**

KalibratieWinkelhaken, platte, met aanslag en  
standaardmodellen Maximale beenlengte 750 mm

025000 750

DAkkS-kalibratiewinkelhaken, platte, met aanslag en  
standaardmodellen Maximale beenlengte 750 mm

025010 750