

Garant**Winkelhaak met aanslag roestvrij, nauwkeurigheid 1, Beenlengte: 200X130mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 451040 200X130 |
| GTIN | 4045197444202 |
| Artikelklasse | 41G |

Omschrijving**Uitvoering:**

Zijkanten en platte kanten nauwkeurig geslepen. Controlevlakken fijn geslepen. Winkelhaak van roestvrij staal, geheel gehard en spanningsarm gegloeid. Levering in kunststof box.

Toepassing:

Voor controles en nauwkeurig werken.

Nauwkeurigheid:

DIN 875 / 1 – Hoektolerantie bijv. bij maat 100×70 = 0,015 mm.

Technische beschrijving

| | |
|---------------|------------|
| Beendoorsnede | 30×7 mm |
| Haaksheid | 0,02 mm |
| Sleutellengte | 200×130 mm |
| Kalibratie | F1 |
| Norm | DIN 875 |

| | |
|----------------|------------------------|
| Nauwkeurigheid | 1 |
| Materiaal | Edelstaal, RVS |
| alle delen | gehard |
| Verpakking | stevige box |
| Producttype | Winkelhaak met aanslag |

Dienstverlening

| | |
|--|------------|
| DAkkS-kalibratiewinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 750 mm | 025010 750 |
| KalibratieWinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 300 mm | 025000 300 |

Accessoires

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Houten box Voor beenlengte 200X130 mm | 451600 200X130 |
|---------------------------------------|----------------|