

**Platte winkelhaak Nauwkeurigheid 2, Beenlengte: 500X250mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	452590 500X250
GTIN	4045197372185
Artikelklasse	42F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Platte kanten en zijkanten geslepen. Controlevlakken geslepen.

**Toepassing:**

Voor nauwkeurig werken in een algemene productieomgeving.

**Nauwkeurigheid:**

**DIN 875 / 2** – Hoektolerantie bijv. bij maat 100×70 = 0,030 mm.

**Technische beschrijving**

Haaksheid	0,07 mm
Beendoorsnede	40×8 mm
Sleutellengte	500×250 mm
Kalibratie	F1
Norm	DIN 875
Nauwkeurigheid	2

Producttype

Platte winkelhaak

**Dienstverlening**KalibratieWinkelhaken, platte, met aanslag en  
standaardmodellen Maximale beenlengte 750 mm

025000 750

DAkkS-kalibratiewinkelhaken, platte, met aanslag en  
standaardmodellen Maximale beenlengte 750 mm

025010 750