

Garant**Platte winkelhaak roestvrij, nauwkeurigheid 1, Beenlengte: 150X100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	451030 150X100
GTIN	4045197444103
Artikelklasse	41G

Omschrijving**Uitvoering:**

Zijkanten en platte kanten nauwkeurig geslepen. Controlevlakken fijn geslepen. Winkelhaak van roestvrij staal, geheel gehard en spanningsarm gegloeid. Levering in kunststof box.

Toepassing:

Voor controles en nauwkeurig werken.

Nauwkeurigheid:

DIN 875 / 1 – Hoektolerantie bijv. bij maat 100×70 = 0,015 mm.

Technische beschrijving

Beendoorsnede	30×6 mm
Haaksheid	0,018 mm
Sleutellengte	150×100 mm
Kalibratie	F1
Norm	DIN 875
Nauwkeurigheid	1

Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Platte winkelhaak

Dienstverlening

DAkS-kalibratiewinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 750 mm	025010 750
KalibratieWinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 300 mm	025000 300

Accessoires

Houten box Voor beenlengte 150X100 mm	451600 150X100
---------------------------------------	----------------