

Mitutoyo**Digitale beugelschroefmaat met schotelmeetvlakken, Meetbereik: 0-25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	421660 0-25
GTIN	4946368689531
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:****Duidelijk (7,5 mm hoog), digitaal meetwaardedisplay voor foutloze en snelle aflezing.****Extra aflezing door nonius.** Gesinterde, ultrafijn gelepte hardmetalen meetvlakken, meetspindel gehard en geslepen. Vastzetting met klemschroef. Meetdruk bij gebruik van de gevoeligheidsratel 5 – 10 N.**Functie:**

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

vanaf maat 25–50 inclusief 1 instelkaliber. 1 batterij nr. 081560 gr. 357.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497445.

Technische beschrijving

Parallelliteit van de meetvlakken	4 µm
Meetbereik	0 - 25 mm
Kalibratie	B1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Aantal inbegrepen batterijen	1
IP-klasse	IP 65
Energievoorziening	Batterijvoeding

Norm	DIN 863
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 100 mm	022010 100
KalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 25 mm	022000 25

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D2	497445 D2
Zender Type S16E	498966 S16E
AansluitkabelMet gegevenstoets Type USB2	497445 USB2
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D1	497445 D1