

**Garant****Platte winkelhaak roestvrij, nauwkeurigheid 0, Beenlengte: 150X100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	451010 150X100
GTIN	4045197444080
Artikelklasse	41G

**Omschrijving****Uitvoering:**

Precisie-winkelhaak van roestvrij staal, geheel gehard en spanningsarm gegloeid. Zijkanten geslepen en uiterst nauwkeurig afgesteld, platte kanten geslepen.

**Toepassing:**

Voor controles en nauwkeurig werken.

**Nauwkeurigheid:**

**DIN 875 / 0** – Hoektolerantie bijv. bij maat 100×70 = 0,007 mm.

**Technische beschrijving**

Haaksheid	0,008 mm
Beendoorsnede	30×6 mm
Sleutellengte	150×100 mm
Kalibratie	F1
Norm	DIN 875
Nauwkeurigheid	0

Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Platte winkelhaak

### Dienstverlening

DAkS-kalibratiewinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 750 mm	025010 750
KalibratieWinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 300 mm	025000 300

### Accessoires

Houten box Voor beenlengte 150X100 mm	451600 150X100
---------------------------------------	----------------