

**Garant****Platte winkelhaak roestvrij, nauwkeurigheid 1, Beenlengte: 200X130mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	451030 200X130
GTIN	4045197444165
Artikelklasse	41G

**Omschrijving****Uitvoering:**

Zijkanten en platte kanten nauwkeurig geslepen. Controlevlakken fijn geslepen. Winkelhaak van roestvrij staal, geheel gehard en spanningsarm gegloeid. Levering in kunststof box.

**Toepassing:**

Voor controles en nauwkeurig werken.

**Nauwkeurigheid:**

**DIN 875 / 1** – Hoektolerantie bijv. bij maat 100×70 = 0,015 mm.

**Technische beschrijving**

Beendoorsnede	30×7 mm
Haaksheid	0,02 mm
Sleutellengte	200×130 mm
Kalibratie	F1
Norm	DIN 875
Nauwkeurigheid	1

Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Platte winkelhaak

### Dienstverlening

DAkS-kalibratiewinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 750 mm	025010 750
KalibratieWinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 300 mm	025000 300

### Accessoires

Houten box Voor beenlengte 200X130 mm	451600 200X130
---------------------------------------	----------------