

**Platte winkelhaak Nauwkeurigheid 2, Beenlengte: 75X50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	452590 75X50
GTIN	4045197372116
Artikelklasse	42F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Platte kanten en zijkanten geslepen. Controlevlakken geslepen.

**Toepassing:**

Voor nauwkeurig werken in een algemene productieomgeving.

**Nauwkeurigheid:**

**DIN 875 / 2** – Hoektolerantie bijv. bij maat 100×70 = 0,030 mm.

**Technische beschrijving**

Beendoorsnede	15×5 mm
Haaksheid	0,028 mm
Sleutellengte	75×50 mm
Kalibratie	F1
Norm	DIN 875
Nauwkeurigheid	2

Producttype

Platte winkelhaak

**Dienstverlening**KalibratieWinkelhaken, platte, met aanslag en  
standaardmodellen Maximale beenlengte 100 mm

025000 100

DAkkS-kalibratiewinkelhaken, platte, met aanslag en  
standaardmodellen Maximale beenlengte 750 mm

025010 750

**Accessoires**

Houten box Voor beenlengte 75X50 mm

451600 75X50