

**Groef-beugelschroefmaat, Meetbereik: 0-25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	421900 0-25
GTIN	4045197203953
Artikelklasse	42B

Omschrijving**Uitvoering:**

Met niet-roterende spindel en afgevlakte meetvlakken. Meetspindel en aambeeld van gehard staal, bedieningselementen en afleesoppervlakken mat verchroomd.

Levering:

Vanaf maat 25–50 inclusief 1 instelkaliber.

Technische beschrijving

Spindel-Ø	8 mm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meetbereik	0 - 25 mm
Meetvlakken lengte	6,5 mm
Spoed van de spindel	0,5 mm
Meetvlakken breedte	0,75 mm
Aflezing	0,01 mm
Kalibratie	B1
Norm	DIN 863
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box

Producttype

Beugelschroefmaat

DienstverleningKalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber
Maximaal meetbereik 25 mm

022000 25

DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber
Maximaal meetbereik 100 mm

022010 100