

Garant**Platte winkelhaak roestvrij, nauwkeurigheid 1, Beenlengte: 250X165mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	451030 250X165
GTIN	4045197444127
Artikelklasse	41G

Omschrijving**Uitvoering:**

Zijkanten en platte kanten nauwkeurig geslepen. Controlevlakken fijn geslepen. Winkelhaak van roestvrij staal, geheel gehard en spanningsarm gegloeid. Transportveilige beschermende verpakking.

Toepassing:

Voor controles en nauwkeurig werken.

Nauwkeurigheid:

DIN 875 / 1 – Hoektolerantie bijv. bij maat 100×70 = 0,015 mm.

Technische beschrijving

Haaksheid	0,023 mm
Beendoorsnede	35×7 mm
Sleutellengte	250×165 mm
Kalibratie	F1
Norm	DIN 875

Nauwkeurigheid	1
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Platte winkelhaak

Dienstverlening

Kalibratie Winkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 300 mm	025000 300
DAkkS-kalibratiewinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 750 mm	025010 750

Accessoires

Houten box Voor beenlengte 250X165 mm	451600 250X165
---------------------------------------	----------------