

Mitutoyo**Digitale beugelschroefmaat voor schroefdraadmetingen, Meetbereik: 25-50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	421650 25-50
GTIN	4946368500836
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Duidelijk (7,5 mm hoog), digitaal meetwaardedisplay voor foutloze en snelle aflezing. Extra aflezing door nonius. Gesinterde, ultrafijn geleppte hardmetalen meetvlakken, meetspindel gehard en geslepen. Vastzetting met klemmschroef. Meetdruk bij gebruik van de gevoeligheidsratel 5 – 10 N.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Vanaf maat 25–50 inclusief 1 instelkaliber. 1 batterij nr. 081560 gr. 357.

Zonder meetinserts.**Accessoires:**

Signaalkabel nr. 497445.

Meetinserts voor schroefdraadmetingen nr. 421652.

Technische beschrijving

Meetbereik	25 - 50 mm
Kalibratie	B1
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
IP-klasse	IP 65

Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	DIN 863
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 100 mm	022000 100
DAkS-kalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 100 mm	022010 100

Accessoires

Paar meetinserts voor schroefdraad-beugelschroefmaten Oplopend met 1-1,75 mm	421652 1-1,75
AansluitkabelMet gegevenstoets Type USB2	497445 USB2
Instelkaliber totale lengte 25 mm	421100 25
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D2	497445 D2
Paar meetinserts voor schroefdraad-beugelschroefmaten Oplopend met 0,6-0,9 mm	421652 0,6-0,9
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
Zender Type S16E	498966 S16E
Paar meetinserts voor schroefdraad-beugelschroefmaten Oplopend met 0,4-0,5 mm	421652 0,4-0,5
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Paar meetinserts voor schroefdraad-beugelschroefmaten Oplopend met 2-3 mm	421652 2-3
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D1	497445 D1
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965

Paar meetinserts voor schroefdraad-beugelschroefmaten
Oplopend met 5,5-7 mm

421652 5,5-7

Paar meetinserts voor schroefdraad-beugelschroefmaten
Oplopend met 3,5-5 mm

421652 3,5-5