

Hartig

Schroefdraad-beugelschroefmaat zonder meetinserts, Meetbereik: 50-75mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	422340 50-75
GTIN	4250099618372
Artikelklasse	46P

Omschrijving**Uitvoering:**

Geharde, gepolijste meetspindel met boring voor meetinserts. Spiegelvrij verchromde meettrommel. Met gevoeligheidsratel (frictiekoppeling) en snelaandrijving om snel opnieuw in te stellen. Beugel met warmte-isolatie.

Toepassing:

Voor doelmatig meten van de flank- \emptyset van de buitendraad. Eén paar meetinzetten (keep en punt) past telkens voor verschillende spoed. Voorwaarde is, dat de te meten flankhoek ongewijzigd blijft.

Levering:

Vanaf maat 25–50 inclusief 1 instelkaliber 60°; zonder schroefdraadinserts.

Accessoires:

Keep en punt nr. 421652.

Opmerking:

Andere meetbereiken op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Meetbereik	50 - 75 mm
Spoed van de spindel	0,5 mm
Meettrommel- \emptyset	20 mm
Spindel- \emptyset	6,5 mm
Meettrommelindeling	1/50 mm

Aflezing	0,01 mm
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Norm	DIN 863
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Accessoires

Paar meetinserts voor schroefdraad-beugelschroefmaten Oplopend met 3,5-5 mm	421652 3,5-5
Paar meetinserts voor schroefdraad-beugelschroefmaten Oplopend met 0,6-0,9 mm	421652 0,6-0,9
Paar meetinserts voor schroefdraad-beugelschroefmaten Oplopend met 1-1,75 mm	421652 1-1,75
Paar meetinserts voor schroefdraad-beugelschroefmaten Oplopend met 5,5-7 mm	421652 5,5-7
Paar meetinserts voor schroefdraad-beugelschroefmaten Oplopend met 0,4-0,5 mm	421652 0,4-0,5
Paar meetinserts voor schroefdraad-beugelschroefmaten Oplopend met 2-3 mm	421652 2-3