

**Platte winkelhaak Nauwkeurigheid 2, Beenlengte: 600X300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	452590 600X300
GTIN	4045197372192
Artikelklasse	42F

Omschrijving**Uitvoering:**

Platte kanten en zijkanten geslepen. Controlevlakken geslepen.

Toepassing:

Voor nauwkeurig werken in een algemene productieomgeving.

Nauwkeurigheid:

DIN 875 / 2 – Hoektolerantie bijv. bij maat 100×70 = 0,030 mm.

Technische beschrijving

Haaksheid	0,08 mm
Beendoorsnede	40×8 mm
Sleutellengte	600×300 mm
Kalibratie	F1
Norm	DIN 875
Nauwkeurigheid	2

Producttype

Platte winkelhaak

DienstverleningKalibratieWinkelhaken, platte, met aanslag en
standaardmodellen Maximale beenlengte 750 mm

025000 750

DAkkS-kalibratiewinkelhaken, platte, met aanslag en
standaardmodellen Maximale beenlengte 750 mm

025010 750