

**Winkelhaak met aanslag Nauwkeurigheid 2, Beenlengte: 100X70mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	452600 100X70
GTIN	4045197205773
Artikelklasse	42F

Omschrijving**Uitvoering:**

Platte kanten en zijkanten geslepen. Controlevlakken geslepen.

Toepassing:

Voor nauwkeurig werken in een algemene productieomgeving.

Nauwkeurigheid:

DIN 875 / 2 – Hoektolerantie bijv. bij maat 100×70 = 0,030 mm.

Technische beschrijving

Beendoorsnede	20×5 mm
Haaksheid	0,03 mm
Sleutellengte	100×70 mm
Kalibratie	F1
Norm	DIN 875
Nauwkeurigheid	2

Producttype	Winkelhaak met aanslag
-------------	------------------------

Dienstverlening

Kalibratie Winkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 100 mm	025000 100
---	------------

DAkkS-kalibratiewinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 750 mm	025010 750
--	------------

Accessoires

Houten box Voor beenlengte 100X70 mm	451600 100X70
--------------------------------------	---------------