

**Mitutoyo****Digitale beugelschroefmaat met schotelmeetvlakken, Meetbereik: 75-100mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	421660 75-100
GTIN	4946368507743
Artikelklasse	44A

## Omschrijving

### Uitvoering:

**Duidelijk (7,5 mm hoog), digitaal meetwaardedisplay voor foutloze en snelle aflezing. Extra aflezing door nonius.** Gesinterde, ultrafijn gelepte hardmetalen meetvlakken, meetspindel gehard en geslepen. Vastzetting met klemschroef. Meetdruk bij gebruik van de gevoeligheidsratel 5 – 10 N.

### Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

### Levering:

vanaf maat 25–50 inclusief 1 instelkaliber. 1 batterij nr. 081560 gr. 357.

### Accessoires:

Signaalkabel nr. 497445.

## Technische beschrijving

Meetbereik	75 - 100 mm
Parallelliteit van de meetvlakken	6 µm
Kalibratie	B2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Aantal inbegrepen batterijen	1
IP-klasse	IP 65
Energievoorziening	Batterijvoeding

Norm	DIN 863
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

### Dienstverlening

DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022050 100
KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022040 100

### Accessoires

Instelkaliber totale lengte 75 mm	421100 75
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D1	497445 D1
AansluitkabelMet gegevenstoets Type USB2	497445 USB2
Zender Type S16E	498966 S16E
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D2	497445 D2
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975