

**Groef-beugelschroefmaat, Meetbereik: 25-50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	421900 25-50
GTIN	4045197203960
Artikelklasse	42B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met niet-roterende spindel en afgevlakte meetvlakken. Meetspindel en aambeeld van gehard staal, bedieningselementen en afleesoppervlakken mat verchroomd.

**Levering:**

Vanaf maat 25–50 inclusief 1 instelkaliber.

**Technische beschrijving**

Meetbereik	25 - 50 mm
Spoed van de spindel	0,5 mm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meetvlakken lengte	6,5 mm
Meetvlakken breedte	0,75 mm
Spindel-Ø	8 mm
Aflezing	0,01 mm
Kalibratie	B2
Norm	DIN 863
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box

Producttype

Beugelschroefmaat

**Dienstverlening**DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber  
maximaal meetbereik 100 mm

022050 100

KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber  
maximaal meetbereik 100 mm

022040 100

**Accessoires**

Instelkaliber totale lengte 25 mm

421100 25