

Garant**Winkelhaak met aanslag roestvrij, nauwkeurigheid 1, Beenlengte:
400X265mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 451040 400X265 |
| GTIN | 4045197444233 |
| Artikelklasse | 41G |

Omschrijving**Uitvoering:**

Zijkanten en platte kanten nauwkeurig geslepen. Controlevlakken fijn geslepen. Winkelhaak van roestvrij staal, geheel gehard en spanningsarm gegloeid. Transportveilige beschermende verpakking.

Toepassing:

Voor controles en nauwkeurig werken.

Nauwkeurigheid:

DIN 875 / 1 – Hoektolerantie bijv. bij maat 100×70 = 0,015 mm.

Verpakking: stevige box

Kalibratie: F1

Haaksheid: 0,03 mm

Beendoorsnede: 45×10 mm

Technische beschrijving

| | |
|---------------|----------|
| Haaksheid | 0,03 mm |
| Beendoorsnede | 45×10 mm |

| | |
|----------------|------------------------|
| Sleutellengte | 400×265 mm |
| Kalibratie | F1 |
| Norm | DIN 875 |
| Nauwkeurigheid | 1 |
| Materiaal | Edelstaal, RVS |
| alle delen | gehard |
| Verpakking | stevige box |
| Producttype | Winkelhaak met aanslag |

Dienstverlening

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Kalibratie Winkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 750 mm | 015020 750 |
| Merken Laseropschrift Type | 018940 |
| DAkKS-kalibratie winkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 750 mm | 015600 750 |
| Herkalibratie Winkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 750 mm | 025000 750 |
| DAkKS-kalibratie winkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 750 mm | 025010 750 |

Accessoires

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Houten box Voor beenlengte 400X265 mm | 451600 400X265 |
|---------------------------------------|----------------|