

Mitutoyo**Digitale beugelschroefmaat voor schroefdraadmetingen, Meetbereik: 50-75mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 421650 50-75 |
| GTIN | 4946368695785 |
| Artikelklasse | 44A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Duidelijk (7,5 mm hoog), digitaal meetwaardedisplay voor foutloze en snelle aflezing. Extra aflezing door nonius. Gesinterde, ultrafijn gelepte hardmetalen meetvlakken, meetspindel gehard en geslepen. Vastzetting met klemschroef. Meetdruk bij gebruik van de gevoeligheidsratel 5 – 10 N.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Vanaf maat 25–50 inclusief 1 instelkaliber. 1 batterij nr. 081560 gr. 357.

Zonder meetinserts.**Accessoires:**

Signaalkabel nr. 497445.

Meetinserts voor schroefdraadmetingen nr. 421652.

Technische beschrijving

| | |
|---|------------|
| Meetbereik | 50 - 75 mm |
| Kalibratie | B1 |
| Aantal inbegrepen batterijen | 1 |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's | 081560 357 |
| IP-klasse | IP 65 |

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Energievoorziening | Batterijvoeding |
| Norm | DIN 863 |
| Aansluiting | USB-aansluiting |
| Aansluiting | Digimatic-aansluiting |
| Meettechniek | Digitaal |
| Verpakking | stevige box |
| Producttype | Beugelschroefmaat |

Dienstverlening

| | |
|--|------------|
| KalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 100 mm | 022000 100 |
| DAkKS-kalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 100 mm | 022010 100 |

Accessoires

| | |
|--|----------------|
| Paar meetinserts voor schroefdraad-beugelschroefmaten Oplopend met 0,4-0,5 mm | 421652 0,4-0,5 |
| AansluitkabelMet gegevenstoets Type D1 | 497445 D1 |
| Paar meetinserts voor schroefdraad-beugelschroefmaten Oplopend met 2-3 mm | 421652 2-3 |
| AansluitkabelMet gegevenstoets Type D2 | 497445 D2 |
| Paar meetinserts voor schroefdraad-beugelschroefmaten Oplopend met 5,5-7 mm | 421652 5,5-7 |
| Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type | 498975 |
| Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type | 498965 |
| Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357 | 081560 357 |
| Paar meetinserts voor schroefdraad-beugelschroefmaten Oplopend met 0,6-0,9 mm | 421652 0,6-0,9 |
| Instelkaliber totale lengte 50 mm | 421100 50 |
| Paar meetinserts voor schroefdraad-beugelschroefmaten Oplopend met 3,5-5 mm | 421652 3,5-5 |

| | |
|---|---------------|
| Paar meetinserts voor schroefdraad-beugelschroefmaten Oplopend met 1-1,75 mm | 421652 1-1,75 |
| AansluitkabelMet gegevenstoets Type USB2 | 497445 USB2 |
| Zender Type S16E | 498966 S16E |