

**Mitutoyo****Digitale precisie-beugelschroefmaat, Meetbereik: 0-25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	421608 0-25
GTIN	4946368639017
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:****Uiterst nauwkeurige digitale beugelschroefmaat.**

Precisiespindel met absoluut-systeem.

Speciale rateltrommel voor constante meetkracht 7–9 N.

**Levering:**

Inclusief warmte-isolerende afdekking voor minimalisering van de temperatuurinvloed en 1 batterij nr.081560 maat CR2032.

**Technische beschrijving**

Meetvlak-Ø	3,2 mm
Spindel-Ø	6,35 mm
Meetbereik	0 - 25 mm
Spoed van de spindel	0,5 mm
Vlakheid van de meetvlakken	0,3 µm
Maximale afwijking	0,6 µm
Aflezing	0,0001 mm
Aflezing	0,000005 inch
Kalibratie	B1
Aantal inbegrepen batterijen	1

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

## Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 25 mm	022000 25
DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 100 mm	022010 100

## Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
--	---------------