

**Platte winkelhaak Nauwkeurigheid 2, Beenlengte: 750X375mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	452590 750X375
GTIN	4045197372307
Artikelklasse	42F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Platte kanten en zijkanten geslepen. Controlevlakken geslepen.

**Toepassing:**

Voor nauwkeurig werken in een algemene productieomgeving.

**Nauwkeurigheid:**

**DIN 875 / 2** – Hoektolerantie bijv. bij maat 100×70 = 0,030 mm.

**Technische beschrijving**

Beendoorsnede	45×10 mm
Haaksheid	0,095 mm
Sleutellengte	750×375 mm
Norm	DIN 875
Nauwkeurigheid	2
Producttype	Platte winkelhaak

