

**Groef-beugelschroefmaat, Meetbereik: 50-75mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	421900 50-75
GTIN	4045197203977
Artikelklasse	42B

Omschrijving**Uitvoering:**

Met niet-roterende spindel en afgevlakte meetvlakken. Meetspindel en aambeeld van gehard staal, bedieningselementen en afleesoppervlakken mat verchroomd.

Levering:

Vanaf maat 25–50 inclusief 1 instelkaliber.

Technische beschrijving

Spoed van de spindel	0,5 mm
Meetbereik	50 - 75 mm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meetvlakken breedte	0,75 mm
Spindel-Ø	8 mm
Meetvlakken lengte	6,5 mm
Aflezing	0,01 mm
Kalibratie	B2
Norm	DIN 863
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box

Producttype

Beugelschroefmaat

DienstverleningDAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber
maximaal meetbereik 100 mm

022050 100

KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber
maximaal meetbereik 100 mm

022040 100

Accessoires

Instelkaliber totale lengte 50 mm

421100 50