

Garant**ZeroClamp adapter voor SK (DIN 69871) gereedschapsopnames, Geschikt voor spanschijf-Ø: 90mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	360042 90
GTIN	4045197518736
Artikelklasse	310

Omschrijving**Uitvoering:**

De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is een belangrijke functie voor moderne productiesystemen, vooral in de geautomatiseerde productie. Dankzij een speciale contactinterface zorgt deze voor een nauwkeurige en betrouwbare nulpuntherhalingsnauwkeurigheid. De pneumatische spankracht van het systeem houdt de werkstukken veilig in de gewenste positie, zodat een snelle en nauwkeurige wissel van het werkstuk mogelijk is zonder herpositionering. Dit vermindert de insteltijd en verhoogt de productiviteit. De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is essentieel voor efficiënte productieprocessen. Lees meer over de innovatieve technologie van GARANT ZeroClamp en optimaliseer uw productie.

Toepassing:

Horizontaal en verticaal toepasbaar. Spannen van werkstukken via SK (DIN69871) gereedschapsopname (bijv. ER, OZ etc.). Spanpen wordt van onderen door de adapter geschroefd voor het fixeren van de gereedschapsopname. Bijzonder geschikt bij kleine, zeer fijne of ronde werkstukken.

T.b.v.:

Spanschijven Ø 90, Ø 120 of Ø 138 mm met indexeerboring.

Opmerking:

Spanpennen nr. 360025 gr. 14M12/90 voor Ø 90 mm.

Spanpennen nr. 360025 gr. 18M16 voor Ø 120 mm.
Spanpennen nr. 360025 gr. 18M16/138 voor Ø 138 mm.
Apart erbij bestellen!

Technische beschrijving

geschikt voor spanschijf-Ø	90 mm
Aantal boringen voor spanpennen	1
Opbouwhoogte H	77 mm
Serie	ZeroClamp
Geschikt voor	SK30
Producttype	Tapkruk

Accessoires

ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 14M12/90	360025 14M12/90
---	-----------------