


Garant**Meervoudige spanrail 80, Lengte liniaal: 400mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	360080 400
GTIN	4045197479990
Artikelklasse	310

Omschrijving**Uitvoering:**

- Alle functievlakken precisiegeslepen, paarsgewijze nauwkeurigheid 0,03 mm.
- Basisrail en bekken zijn oppervlaktegehard.
- Compacte modulaire constructie, grote spankracht tot 20 kN, maximaal aanhaalmoment 25 Nm.
- Bepfestigingsgatenpatroon voor GARANT ZeroClamp nulpuntspansysteem (steekmaat 200 mm) standaard, resp. via opspan-/rasterplaten of spanklemstukken mogelijk.
- Liniaal op het basisrailoppervlak maakt snel herhaalbaar positioneren van de spanopzetstukken in de vertanding van de spanrail mogelijk.
- Eenvoudig spannen met momentsleutel.

Toepassing:

- 5-Zijdige bewerking op meerassige bewerkingscentra.
- Als voordelige oplossing bij de toepassing met het nulpuntspansysteem GARANT ZeroClamp, in pallet- en geautomatiseerde systemen of direct op de machinetafel of spantorens.

Accessoires:

Spanbektypes, magneetlijst, werkstukaanslag, zie nr. 360084 t/m 360096. Momentsleutel nr. 656050 maat 60, spanpen nr. 360025 maat 12M10, spanklemstuk nr. 360127

Opmerking:

Momentsleutel zie nr. 656050 gr. 25, spanpen nr. 360025 gr. 12M10.

Technische beschrijving

Lengte liniaal	400 mm
Hoogte H	35 mm
Lengte L	400 mm
Breedte B	80 mm
Producttype	Spanrail

Accessoires

Neertrekbeek Bekbreedte 26 mm	360084 26
Spanklemstukset6-delige set	360127
Neertrekbeek Bekbreedte 26DUO mm	360084 26DUO
Basisbeek Bekbreedte 80 mm	360088 80
Voorzetbeek Bekbreedte / Materiaal 48STAHL mm	360090 48STAHL
Neertrekbeek Bekbreedte 48 mm	360084 48
Voorzetbeek Bekbreedte / Materiaal 80ALU mm	360090 80ALU
Voorzetbeek Bekbreedte / Materiaal 48ALU mm	360090 48ALU
Opzetbeek Materiaal ALU	360089 ALU
Neertrekbeek Bekbreedte 80 mm	360084 80
Parallelschanbeek Bekbreedte 48 mm	360085 48
Vaste beek Bekbreedte 80 mm	360086 80
Vaste beek Bekbreedte 26 mm	360086 26
Momentsleutel met omschakelbare ratel Maximaal draaimoment 60 Nm	656050 60
Parallelschanbeek Bekbreedte 80 mm	360085 80
Vaste beek Bekbreedte 48 mm	360086 48
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 12M10	360025 12M10