

Garant**Parallelschanke, Schankbreite: 80mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	360085 80
GTIN	4045197482426
Artikelklasse	310

Omschrijving**Toepassing:**

Variabele steekmaten mogelijk door gekruiste spanrails.

T.b.v.:

Spanrail nr. 360080.

Opmerking:

Te gebruiken voor spanrails vanaf revisie 3 (zie afbeelding)! Verbindingsstuk op meervoudige spanrails mag niet breder zijn dan 5 mm.

Technische beschrijving

Bekbreedte	80 mm
Spankracht	5 kN
Spankracht	10 kN
Spankracht	15 kN
Spankracht	20 kN
Draaimoment	5 Nm
Draaimoment	10 Nm

Draaimoment	15 Nm
Draaimoment	20 Nm
max. slag	3,5 mm
Spanschroef SW	5 mm
Schroef SW ₁	4 mm
Producttype	Bankschroefbekken