

**TMSERROR, Schroefdraad M × lengte L: M6X50****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 375380 M6X50 |
| GTIN | 4020772084783 |
| Artikelklasse | 35A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Schroefdraad gerold.

Toepassing:

Voor het afzonderlijk samenstellen van T-groefbouten in combinatie met T-groefstukken nr.375315–375330, moeren nr.375385–378395 en onderlegschijven nr.375340–375360.

Norm:

DIN 6379

Materiaal:

Temperstaal Sterkteklasse:

- **M6 – M12 = 10.9**
- **M14 – M30 = 8.8**

Technische beschrijving

| | |
|--------------|---------|
| Lengte a | 41 mm |
| Lengte b | 30 mm |
| Schroefdraad | M6×50 |
| Type | 6379 |
| Producttype | Schroef |