

**Hoekmeter met verstelbare liniaal, Gradenboog-Ø×beenlengte: 100X150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	453400 100X150
GTIN	4045197205933
Artikelklasse	42F

Omschrijving**Uitvoering:**

met in de lengte verstelbare liniaal; liniaaleinde 45° afgeschuind.

Open gradenboog met indeling 10 - 170°; aflezing 1°.

Weegschaal, mat verchromd. met vastzetmoer.

Technische beschrijving

Sleutellengte	150 mm
Gradenboog-Ø	100 mm
Aflezing	1 graden
Maximale afwijking	±30 hoekmin.
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	Etui
Kalibratie	F3

Producttype

Hoekmeter