

**Conische zitting Vorm G, voor schroefdraad: M10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375360 M10
GTIN	4020772081997
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Uitvoering:**

vorm C en D inzetgehard, vorm G veredeld.

Toepassing:

De vorm G is door de grote diameter ook geschikt voor het spannen via de groef bij spanijzers. hoekuitlijning tot 3° bij gebruik per set.

Norm:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Technische beschrijving

Boring-Ø d ₂	12 mm
Dikte h ₄	5 mm
Buiten-Ø d ₅	30 mm
voor schroefdraad	M10
Type	6319G
Producttype	Conische zitting

