


**Afgezet T-groefstuk geslepen, Groefmaat b1 van de machine: 24mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 375365 24 |
| GTIN | 4020772071622 |
| Artikelklasse | 35A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Precies geslepen op overslag, daardoor korte uitlijntijden van apparaten, machineklemmen en deelapparaten die parallel ten opzichte van de tafelgroeven van gereedschapsmachines moeten worden uitgelijnd. Er is daardoor geen meetklok meer nodig.

Toepassing:

Deze T-groefstukken worden paarsgewijs in de gestandaardiseerde, 20mm brede uitlijngroeven van apparaten geschroefd. Door het wisselen van de T-groefstukken kan telkens met één apparaat **op meerdere machines met steeds verschillende groefbreedtes** worden gewerkt.

Materiaal:

Staal C 15, inzetgehard.

Nauwkeurigheid:

Maat b = passing h6.

Opmerking:

gr. 20 zie nr. 375370.

Technische beschrijving

| | |
|---|-------|
| Voor schroeven DIN 84, DIN 912 | M6×16 |
| Groefmaat b ₂ van het apparaat | 20 mm |
| Lengte | 32 mm |

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Groefmaat b_1 van de machine | 24 mm |
| Hoogte H | 12 mm |
| Type | 6322A |
| Producttype | T-groefstuk |