

**Conische zitting Vorm G, voor schroefdraad: M12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375360 M12
GTIN	4020772082000
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Uitvoering:**

vorm C en D inzetgehard, vorm G veredeld.

Toepassing:

De vorm G is door de grote diameter ook geschikt voor het spannen via de groef bij spanijzers. hoekuitlijning tot 3° bij gebruik per set.

Norm:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Technische beschrijving

Dikte h_4	6 mm
Buiten- \varnothing d_5	36 mm
Boring- \varnothing d_2	14,2 mm
voor schroefdraad	M12
Type	6319G
Producttype	Conische zitting

