



## Los T-groefstuk, geslepen, voor het afstellen, Groefmaat b1 van de machine: 12/12mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	375375 12/12
GTIN	4020772071820
Artikelklasse	35A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

precies geslepen op overslag, daardoor korte uitlijntijden van apparaten, machineklemmen en deelapparaten die parallel ten opzichte van de tafelgroeven van gereedschapsmachines moeten worden uitgelijnd. Er is daardoor geen meetklok meer nodig.

#### Toepassing:

deze losse T-groefstukken worden na het grove uitlijnen van het apparaat aan de zijkant in de groeven geschoven. **Tijdens het transport van het apparaat zitten er dan geen aan de onderkant uitstekende T-groefstukken in de weg en de machinetafel kan niet worden beschadigd.** Per machine zijn respectievelijk 2 stuks of 4 stuks bij dubbele opspanning voldoende.

#### Norm:

**DIN 6323**

#### Materiaal:

staal C 15, inzetgehard.

### Technische beschrijving

Groefmaat $b_1$ van de machine	12 mm
Groefmaat $b_2$ van het apparaat	12 mm
Lengte	20 mm
Hoogte $H_1$	5,5 mm
Hoogte H	28,6 mm
Type	6323
Producttype	T-groefstuk