

**Hoekmeter met verstelbare liniaal, Gradenboog-Ø×beenlengte: 300X600mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	453400 300X600
GTIN	4045197205964
Artikelklasse	42F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met in de lengte verstelbare liniaal; liniaaleinde 45° afgeschuind. Open gradenboog met indeling 10 – 170°; aflezing 1°. **Afleesschaal spiegelvrij verchromd.** Met vastzetmoer.

Kalibratie: F3

Aflezing: 1 graden

Maximale afwijking: ±30 hoekmin.

**Technische beschrijving**

Gradenboog-Ø	300 mm
Sleutellengte	600 mm
Aflezing	1 graden
Maximale afwijking	±30 hoekmin.
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	Etui

Kalibratie	F3
Producttype	Hoekmeter

### Dienstverlening

Merken Laseropschrift Type	018940
Kalibratie Hoekmeter / gradenboog	015360
Kalibratie Hoekmeter / gradenboog Type GRAD	025810 GRAD
DAkKS-herkalibratie gradenboog GRAD	025820 GRAD