


Garant**Spiraalboren HSS-E nr. 114400 als aanvulset, ongecoat, Type: 6-10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	115300 6-10
GTIN	4045197024855
Artikelklasse	11B

Omschrijving**Uitvoering:**

Samengesteld uit spiraalboren DIN 338.

Profielgeslepen: hoge rondloop- en verdelingsnauwkeurigheid, evenals precies geslepen punt. Boor voor de serieproductie.

Versterkte kern, blank.

Met aanslijping vorm C vanaf maat 2 mm.

Technische beschrijving

Boorbereik	6 - 10 mm
Boren steeds oplopend	0,1 mm
Aantal boren	41
Schacht	cilinderschacht
Aantal snijkanten Z	2
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 338
Type	N
Tolerantie nominale \varnothing	h8

Tophoek	130 graden
Inwendige koeling	nee
met cassette	nee
Gekleurde ring	rood
Producttype	Spiraalboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	40 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	30 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	25 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	10 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	8 m/min	P
TOOLOX 33	geschikt	8 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	12 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	8 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	5 m/min	S
GG(G)	geschikt	25 m/min	K
CuZn	beperkt geschikt	80 m/min	N
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		

Accessoires

Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 9,1 mm	114400 9,1
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 7,7 mm	114400 7,7
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 8,6 mm	114400 8,6
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 7,9 mm	114400 7,9

Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 6,1 mm	114400 6,1
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 6 mm	114400 6
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 6,6 mm	114400 6,6
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 7,2 mm	114400 7,2
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 7,1 mm	114400 7,1
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 6,7 mm	114400 6,7
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 9,6 mm	114400 9,6
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 8,8 mm	114400 8,8
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 9,5 mm	114400 9,5
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 7,8 mm	114400 7,8
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 8,1 mm	114400 8,1
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 8 mm	114400 8
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 8,9 mm	114400 8,9
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 8,7 mm	114400 8,7
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 6,4 mm	114400 6,4
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 9,4 mm	114400 9,4
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 7,4 mm	114400 7,4
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 6,8 mm	114400 6,8
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 9,8 mm	114400 9,8
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 6,5 mm	114400 6,5
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 8,3 mm	114400 8,3
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 8,4 mm	114400 8,4
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114400 8,5
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 6,3 mm	114400 6,3
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 7 mm	114400 7
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 7,5 mm	114400 7,5
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 6,2 mm	114400 6,2
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 10 mm	114400 10
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 7,6 mm	114400 7,6

Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 9,9 mm	114400 9,9
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 9,2 mm	114400 9,2
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 7,3 mm	114400 7,3
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 9,3 mm	114400 9,3
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 9,7 mm	114400 9,7
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 8,2 mm	114400 8,2
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 9 mm	114400 9
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 6,9 mm	114400 6,9