

**Conische zitting Vorm G, voor schroefdraad: M20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375360 M20
GTIN	4020772082031
Artikelklasse	35A

**Omschrijving****Uitvoering:**

vorm C en D inzetgehard, vorm G veredeld.

**Toepassing:**

De vorm G is door de grote diameter ook geschikt voor het spannen via de groef bij spanijzers. hoekuitlijning tot 3° bij gebruik per set.

**Norm:**

**DIN 6319** (Form G ähnlich DIN 6319).

**Technische beschrijving**

Dikte $h_4$	8 mm
Boring- $\varnothing d_2$	23,2 mm
voor schroefdraad	M20
Buiten- $\varnothing d_5$	50 mm
Type	6319G
Producttype	Conische zitting

