

**Winkelhaak met aanslag Nauwkeurigheid 2, Beenlengte: 200X130mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	452600 200X130
GTIN	4045197205797
Artikelklasse	42F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Platte kanten en zijkanten geslepen. Controlevlakken geslepen.

**Toepassing:**

Voor nauwkeurig werken in een algemene productieomgeving.

**Nauwkeurigheid:**

**DIN 875 / 2** – Hoektolerantie bijv. bij maat 100×70 = 0,030 mm.

**Technische beschrijving**

Haaksheid	0,04 mm
Beendoorsnede	30×6 mm
Sleutellengte	200×130 mm
Kalibratie	F1
Norm	DIN 875
Nauwkeurigheid	2

Producttype

Winkelhaak met aanslag

**Dienstverlening**

DAkkS-kalibratiewinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 750 mm

025010 750

KalibratieWinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 300 mm

025000 300

**Accessoires**

Houten box Voor beenlengte 200X130 mm

451600 200X130