



Universele hoekmeter met loep, Lengte liniaal: 150mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	453500 150
GTIN	4045197294432
Artikelklasse	46R

Omschrijving

Uitvoering:

Duidelijke indeling en cijfers op de 4×90°-afleesschaal. Nonius en afleesschaal liggen in een vlak, waardoor een **foutloze, parallaxvrije aflezing** is gewaarborgd. Meetschijf **spiegelvrij verchromd**. De liniaal is aan de uiteinden 45° en 60° afgeschuind. Deze kan worden omgezet en over de hele lengte worden verschoven. Noniusschijf en verschuifbare liniaal kunnen met een kartelschroef worden vastgezet. **Met fijninstelling** door middel van kartelschroef en **panoramaloep**, met blikveld op de hele nonius.

Accessoires:

Klemhouder nr. 453520 (voor het bevestigen op de afschrijfapparaten nr. 445152 – 445222), extra winkelhaak nr. 453600.

Reservedeel:

Liniaal nr. 453510, reserveloep nr. 453820 gr. 1.

Technische beschrijving

Lengte liniaal	150 mm
Aflezing	5 hoekmin,
Maximale afwijking	±5 hoekmin.
Meetbereik	360 graden
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard

Verpakking	stevige box
Kalibratie	F4
Producttype	Hoekmeter

Dienstverlening

Kalibratie Universele hoekmeter Type UNI	025710 UNI
--	------------

Accessoires

Reserveliniaal, groefbreedte 2,5 mm Lengte liniaal 150 mm	453510 150
Reserveloop voor hoekmeter Type 1	453820 1
Houder voor het vastklemmen van de hoekmeter	453520
Extra hoek	453600