

**TMSERROR, Schroefdraad M × lengte L: M30X315****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 375380 M30X315 |
| GTIN | 4020772081621 |
| Artikelklasse | 35A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Schroefdraad gerold.

Toepassing:

Voor het afzonderlijk samenstellen van T-groefbouten in combinatie met T-groefstukken nr.375315–375330, moeren nr.375385–378395 en onderlegschijven nr.375340–375360.

Norm:

DIN 6379

Materiaal:

Temperstaal Sterkteklasse:

- **M6 – M12 = 10.9**
- **M14 – M30 = 8.8**

Technische beschrijving

| | |
|--------------|---------|
| Lengte a | 272 mm |
| Lengte b | 190 mm |
| Schroefdraad | M30×315 |
| Type | 6379 |
| Producttype | Schroef |