

**Winkelhaak met aanslag Nauwkeurigheid 2, Beenlengte: 250X165mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	452600 250X165
GTIN	4045197205803
Artikelklasse	42F

Omschrijving**Uitvoering:**

Platte kanten en zijkanten geslepen. Controlevlakken geslepen.

Toepassing:

Voor nauwkeurig werken in een algemene productieomgeving.

Nauwkeurigheid:

DIN 875 / 2 – Hoektolerantie bijv. bij maat 100×70 = 0,030 mm.

Technische beschrijving

Beendoorsnede	35×7 mm
Haaksheid	0,045 mm
Sleutellengte	250×165 mm
Kalibratie	F1
Norm	DIN 875
Nauwkeurigheid	2

Producttype

Winkelhaak met aanslag

Dienstverlening

DAkkS-kalibratiewinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 750 mm

025010 750

KalibratieWinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 300 mm

025000 300

Accessoires

Houten box Voor beenlengte 250X165 mm

451600 250X165