



## Universele hoekmeter met loep, Lengte liniaal: 300mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	453500 300
GTIN	4045197294449
Artikelklasse	46R

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Duidelijke indeling en cijfers op de 4×90°-afleesschaal. Nonius en afleesschaal liggen in een vlak, waardoor een **foutloze, parallaxvrije aflezing** is gewaarborgd. Meetschijf **spiegelvrij verchromd**. De liniaal is aan de uiteinden 45° en 60° afgeschuind. Deze kan worden omgezet en over de hele lengte worden verschoven. Noniusschijf en verschuifbare liniaal kunnen met een kartelschroef worden vastgezet. **Met fijninstelling** door middel van kartelschroef en **panoramaloep**, met blikveld op de hele nonius.

#### Accessoires:

Klemhouder nr. 453520 (voor het bevestigen op de afschrijfapparaten nr. 445152 – 445222), extra winkelhaak nr. 453600.

#### Reservedeel:

Liniaal nr. 453510, reserveloep nr. 453820 gr. 1.

### Technische beschrijving

Lengte liniaal	300 mm
Aflezing	5 hoekmin,
Maximale afwijking	±5 hoekmin.
Meetbereik	360 graden
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard

Verpakking	stevige box
Kalibratie	F4
Producttype	Hoekmeter

### Dienstverlening

Kalibratie Universele hoekmeter Type UNI	025710 UNI
--	------------

### Accessoires

Reserveliniaal, groefbreedte 2,5 mm Lengte liniaal 300 mm	453510 300
Extra hoek	453600
Houder voor het vastklemmen van de hoekmeter	453520
Reserveloop voor hoekmeter Type 1	453820 1