

**Centreerwinkelhaak, Lengte liniaal: 70mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	455000 70
GTIN	4045197205971
Artikelklasse	42F

Omschrijving**Uitvoering:**

Stalen precisie-uitvoering met mm-indeling op de liniaal. Functievlakken zorgvuldig geslepen, platte kanten zorgvuldig bewerkt.

Toepassing:

Voor het afschrijven van het middelpunt van ronde schijven en assen. Aanleg geschiedt kruisgewijs 2 – 3 maal.

Technische beschrijving

Maximale afwijking	0,3 hoekmin,
Maatindeling op liniaal	100 mm
Voor maximale as-Ø	90 mm
Raildoorsnede	12×4,0 mm
Sleutellengte	70 mm
Norm	Fabrieksnorm
Materiaal	Edelstaal, RVS
Kalibratie	F5

Producttype

Centreerwinkelhaak

Dienstverlening

KalibratieCentreerhaak, verstek(winkel)haak Maximale
beenlengte 300

025850 300