


**Platte zeskant-winkelhaak, Beenlengte: 50X50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	455800 50X50
GTIN	4045197206077
Artikelklasse	42F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Stalen precisieuitvoering. Met geslepen zijkanten en nauwkeurig gevlake platte kanten. Hoektoleranties afgeleid van DIN 875/1.

**Toepassing:**

Voor het nauwkeurig afschrijven en controleren van 60° resp. 120°.

**Technische beschrijving**

Lengte per been	50 mm
Beendoorsnede	15×4 mm
Norm	Fabrieksnorm
Haaksheid	afgeleid van DIN 875/1
Materiaal	Edelstaal, RVS
Verpakking	Etui
Kalibratie	F5
Producttype	Zeskanthaak

**Dienstverlening**

KalibratieCentreerhaak, verstek(winkel)haak Maximale  
beenlengte 300

025850 300