

**Inbouwschroefmaat, Meetbereik (meetweg): 0-25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	426250 0-25
GTIN	4045197204097
Artikelklasse	42B

Omschrijving**Uitvoering:**

Geheel geharde spindel en spiegelvrij verchromde meettrommel. **Roterende spindel**, met HM-meetvlak en ratel.

Toepassing:

Voor inbouw in machines, apparaten, toestellen, meetinstallaties etc. als verstelbare meettafelaanslag.

Technische beschrijving

Lengte opnameschacht	17 mm
Meetbereik (meetweg)	0 - 25 mm
Totale lengte	113 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Opnameschacht-Ø	12 mm
Meettrommel-Ø	18 mm
Aflezing	0,01 mm
Maximale afwijking	0,002 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Kalibratie	B3

Producttype

Inbouwschroefmaat

Dienstverlening

KalibratielInbouwschroefmaat Maximaal meetbereik 25 mm

022280 25

DAkkS-kalibratielInbouwschroefmaat maximaal meetbereik 50 mm

022290 50