

**Mahr****Meetklok-beugelschroefmaat, Meetbereik: 150-200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	424800 150-200
GTIN	2050001036674
Artikelklasse	43A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Meetspindel van roestvrij staal, gehard en geslepen. Meetvlakken HM-uitgerust. Bedieningselementen en afleesoppervlakken mat verchroomd. Met isolerende handgreep. Constante meetkracht. Beweegbare tegentaster, intrekbaar. Bijzonder geschikt voor nauwkeurige seriedelen.

**Nauwkeurigheid:**

**Meetklok DIN 863 – schroefmaat 2 µm.**

**Levering:**

Inclusief fijnmeetklok Millimess nr. 434674 maat 50/1.

**Technische beschrijving**

Aflezingschroefmaat	0,01 mm
Meettrommel-Ø	18 mm
Spindel-Ø	7,5 mm
Meetbereik meetklok	±0,05 mm
Meetbereik	150 - 200 mm
Aflezingsmeetklok	0,001 mm

Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B14
Producttype	Meetklokschroefmaat

### Dienstverlening

KalibratieMeetklok-beugelschroefmaat maximaal meetbereik 200 mm	022400 200
DAkkS-kalibratieMeetklok-beugelschroefmaat maximaal meetbereik 200 mm	022410 200

### Accessoires

Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 50/1 µm	434674 50/1
--	-------------