

**Mitutoyo****Meetbekschroefmaat voor binnenmeting, Meetbereik: 50-75mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	426805 50-75
GTIN	4946368019895
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Geheel geharde, gepolijste en gelepte spindel. Getrapte en afgeronde meetbekken, HM-uitgerust. Gelijkblijvende meetdruk dankzij gevoeligheidsratel. Meettrommel met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen. Schroefmaat verchroomd. Met stelschroef en vastzetschroef.

**Accessoires:**

Instelringen nr. 484030.

**Technische beschrijving**

Meettrommel-Ø	18 mm
Meetbereik	50 - 75 mm
Aflezing	0,01 mm
Maximale afwijking	7 µm
Norm	Fabrieksnorm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B4
Producttype	Meetbekschroefmaat voor binnenmeting

---

## Dienstverlening

Kalibratie Meetbekschroefmaat voor binnenmeting  
Maximaal meetbereik 75 mm

022360 75

---

## Accessoires

Instelring DIN 2250 C Nominale maat  $\varnothing$  75 mm

484030 75

Instelring DIN 2250 C Nominale maat  $\varnothing$  70 mm

484030 70

Instelring DIN 2250 C Nominale maat  $\varnothing$  50 mm

484030 50

Instelring DIN 2250 C Nominale maat  $\varnothing$  65 mm

484030 65

Instelring DIN 2250 C Nominale maat  $\varnothing$  55 mm

484030 55

Instelring DIN 2250 C Nominale maat  $\varnothing$  60 mm

484030 60