

**Diepteschroefmaat, Meetbereik: 0-100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	425300 0-100
GTIN	4045197578907
Artikelklasse	42B

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor het meten van uiteenlopende dieptes worden de met 25 mm oplopende meetpennen gewisseld. Spindel geheel gehard en gepolijst. Brug van gehard gereedschapsstaal met gelept meetvlak, schroefmaat mat verchromd. Meettrommel met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen. Gelijkblijvende meetdruk door ingebouwde gevoeligheidsratel.

Levering:

Inclusief meetpennen.

Technische beschrijving

Aantal meetpennen	4
Meetpen-Ø	4,5 mm
Bruglengte	100 mm
Meettrommel-Ø	18 mm
Meetbereik	0 - 100 mm
Aflezing	0,01 mm

Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S15
Producttype	Diepteschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieDiepteschroefmaatset Meetbereik 0-100 mm	020780 0-100
--	--------------