

**Beugelschroefmaat met schotelmeetvlakken, Meetbereik: 25-50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	423000 25-50
GTIN	4045197204011
Artikelklasse	42B

Omschrijving**Uitvoering:**

Met geharde meetschotels met groot oppervlak. Gesmede en gelakte beugel.
Uitvoering met roterende spindel.

Toepassing:

Voor het meten van de tandwijdtes van rechte en schroeftandwielen vanaf module 0,8.

Levering:

Vanaf maat 25–50 inclusief 1 instelkaliber.

Technische beschrijving

Parallelliteit van de meetvlakken	5 µm
Spindel-Ø	8 mm
Spoed van de spindel	0,5 mm
Meetbereik	25 - 50 mm
Meetschotel-Ø	20 mm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Aflezing	0,01 mm
Kalibratie	B2
Norm	DIN 863
Meettechniek	analoog

Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022040 100
DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022050 100

Accessoires

Instelkaliber totale lengte 25 mm	421100 25
-----------------------------------	-----------