




Meetklok-bekkaliber met meetbekken, Meetbereik: 40-80mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 424906 40-80 |
| GTIN | 4059192017750 |
| Artikelklasse | 43A |

Omschrijving

Uitvoering:

Met uitstekende, hardmetaalversterkte meetbekken. Voor diameters van smalle uitsteeksels, centreerranden, verspringen aan assen, afstanden van smalle openingen en tandbreedte WK voor het bepalen van de tanddikte van tandwielen met rechte en schuine vertanding.

Sterke beugel van gesmeed staal met warmte-isolering. Aambeeld en tegentaster van roestvrij, gehard staal. Aambeeld verend gelagerd en voor het invoeren van het werkstuk door middel van een hendel intrekbaar. Tegentaster door middel van tandheugel-wormoverbrenging binnen het meetbereik verstelbaar. Instelling op de eindmaten. Instelbare centreeraanslag voor instelling op het midden van het werkstuk. **Constance meetkracht** door ingebouwde meetkrachtveer. Te gebruiken met alle afleesinstrumenten (niet in de prijs inbegrepen) met 8 mm-inspanschaft. De fijnmeetklokken nr. 434674 gr. 25/0,5 en gr. 50/1 genieten de voorkeur. **Tolerantieafwijkingen van het werkstuk kunnen op het afleesinstrument numeriek worden afgelezen.**

Levering:

zonder meetklok, **inclusief** houten box.

Accessoires:

Instelkalibers, fijnmeetklok nr. 434674. Gietijzeren standaard, houder voor meetklokken, voor het rechtlijnig overbrengen van de meetbeweging, meetinserts.

Technische beschrijving

| | |
|----------------------------------|-----|
| Tandbreedtemeting vanaf module m | 0,5 |
|----------------------------------|-----|

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Meettasterweg | 2,5 mm |
| Parallelliteit van de meetvlakken | 3 μ m |
| Meetkracht | 7,5 N |
| Meetbereik | 40 - 80 mm |
| Meetvlak | 12×12 mm |
| Norm | Fabrieksnorm |
| Meettechniek | analoog |
| Verpakking | stevige box |
| Kalibratie | L9 |
| Producttype | Meetsklok-bekkaliber |

Dienstverlening

| | |
|---|-----------|
| Kalibratieinstelbaar bekkaliber Type RL | 028730 RL |
|---|-----------|