

Mahr**Staande meetklokschroefmaat, Meetbereik: 0-50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	424805 0-50
GTIN	4059192004774
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke stalen beugel, 45° kantelbaar ten opzichte van de zware voet. In hoogte verstelbare aanslag. Meetspindel van roestvrij staal, gehard en geslepen. Meetvlakken HM-uitgerust. Bedieningselementen en afleesoppervlakken mat verchromd. Met isolerende handgreep. Constante meetkracht. Beweegbare tegentaster; intrekking door middel van terugtrekhandel. Bijzonder geschikt voor nauwkeurige seriedelen en snelle controles.

Nauwkeurigheid:

Meetklok DIN 863 – schroefmaat 2 µm.

Levering:

Inclusief fijnmeetklok Millimes nr. 434674 maat 50/1.

Technische beschrijving

Aflezing schroefmaat	0,005 mm
Meetbereik	0 - 50 mm
Meettrommel-Ø	25 mm
Spindel-Ø	7,5 mm
Meetbereik meetklok	±0,05 mm

Aflezingsmeetklok	0,001 mm
Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Kalibratie	B14
Producttype	Meetklokschroefmaat

Dienstverlening

DAkkS-kalibratie Meetklok-beugelschroefmaat maximaal meetbereik 100 mm	022410 100
Kalibratie Meetklok-beugelschroefmaat maximaal meetbereik 100 mm	022400 100

Accessoires

Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 50/1 µm	434674 50/1
--	-------------