

**Diepteschroefmaat, Meetbereik: 0-150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	425300 0-150
GTIN	4045197578914
Artikelklasse	42B

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Voor het meten van uiteenlopende dieptes worden de met 25 mm oplopende meetpennen gewisseld.** Spindel geheel gehard en gepolijst. Brug van gehard gereedschapsstaal met gelept meetvlak, schroefmaat mat verchromd. Meettrommel met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen. Gelijkblijvende meetdruk door ingebouwde gevoeligheidsratel.

**Levering:**

Inclusief meetpennen.

**Technische beschrijving**

Meetbereik	0 - 150 mm
Bruglengte	100 mm
Meettrommel-Ø	18 mm
Aantal meetpennen	6
Meetpen-Ø	4,5 mm
Aflezing	0,01 mm

Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S15
Producttype	Diepteschroefmaat

### Dienstverlening

KalibratieDiepteschroefmaatset Meetbereik 0-150 mm	020780 0-150
----------------------------------------------------	--------------