

**Platte zeskant-winkelhaak, Beenlengte: 100X100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	455800 100X100
GTIN	4045197206091
Artikelklasse	42F

Omschrijving**Uitvoering:**

Stalen precisieuitvoering. Met geslepen zijkanten en nauwkeurig gevlake platte kanten. Hoektoleranties afgeleid van DIN 875/1.

Toepassing:

Voor het nauwkeurig afschrijven en controleren van 60° resp. 120°.

Technische beschrijving

Lengte per been	100 mm
Beendoorsnede	20x5 mm
Norm	Fabrieksnorm
Haaksheid	afgeleid van DIN 875/1
Materiaal	Edelstaal, RVS
Verpakking	Etui
Kalibratie	F5
Producttype	Zeskanthaak

Dienstverlening

KalibratieCentreerhaak, verstek(winkel)haak Maximale
beenlengte 300

025850 300