

**Meetklok-bekkaliber, Meetbereik: 0-25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	424900 0-25
GTIN	4059192017590
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke beugel van gesmeed staal met warmte-isolering. Aambeeld en tegentaster van roestvrij, gehard staal. Aambeeld verend gelagerd en voor het invoeren van het werkstuk door middel van een hendel intrekbaar. Tegentaster door middel van tandheugel-wormoverbrenging binnen het meetbereik verstelbaar. Instelling op de eindmaten. Instelbare centreeraanslag voor instelling op het midden van het werkstuk. **Constance meetkracht** door ingebouwde meetkrachtveer. Te gebruiken met alle afleesinstrumenten (niet in de prijs inbegrepen) met 8 mm-inspanschaft. De fijnmeetklokken nr. 434674 gr. 25/0,5 en gr. 50/1 genieten de voorkeur. **Tolerantieafwijkingen van het werkstuk kunnen op het afleesinstrument numeriek worden afgelezen.**

Met hardmetaalversterkte meetvlakken. Voor cilindrische onderdelen zoals assen, bouten en schachten, voor dikte- en lengtemeting.

Levering:

Zonder meetklok, **inclusief** houten box.

Accessoires:

Instelkalibers, fijnmeetklok nr. 434674. Gietijzeren standaard, houder voor meetklokken, voor het rechtlijnig overbrengen van de meetbeweging, meetinserts.

Technische beschrijving

Meetvlak-Ø	8 mm
------------	------

Meetkracht	7,5 N
Meetbereik	0 - 25 mm
Parallelliteit van de meetvlakken	1 μ m
Meettasterweg	2 mm
Vlakheid van de meetvlakken	0,2 μ m
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	L9
Producttype	Meetklok-bekkaliber

Dienstverlening

Kalibratielinstelbaar bekkaliber Type RL	028730 RL
------------------------------------------	-----------